



## Camilla de pasillo h728\_10

Camilla hospitalaria para transporte de pacientes. Regulable en altura mediante motor hidráulico. Dimensiones: L.190 x P.62 x h.59/109 cm.

Camilla de pasillo para hospitales, clínicas y residencias. Perfecta para transportar pacientes a las salas de operaciones y a las diferentes áreas hospitalarias. Está compuesta por un colchón de 2 secciones acolchado con espuma y revestido en vinilo ignífugo, con un marco de acero pintado. El reposacabezas cuenta con un orificio facial para respiración, con su respectivo tapón, para garantizar la máxima comodidad del paciente.

El marco tiene barandillas laterales abatibles para mayor seguridad durante el transporte. La altura de la estructura puede ajustarse mediante un motor hidráulico, mientras que el respaldo es ajustable manualmente con una palanca. La camilla también incluye prácticas asas de empuje en la cabecera y a los pies, soporte para bombonas de oxígeno y soporte para suero. La base tiene 4 ruedas, de las cuales 2 tienen freno y 1 tiene freno direccional.

### Características técnicas:

- Dimensiones: L.190 x P.62 x h.59/109 cm
- Capacidad de carga: 180 kg
- Material del marco: Acero con revestimiento epoxi y pintura blanca
- Material del revestimiento: 100% vinilo
- Revestimiento ignífugo: Clase 1IM
- Acolchado en espuma: 5 cm, 30 kg/m<sup>3</sup>
- Funcionamiento hidráulico con 1 motor para ajuste de altura
- Respaldo ajustable mediante palanca
- Orificio facial con tapón
- 2 asas de empuje (cabecera y pies)
- Barandillas laterales abatibles
- Soporte para bombona de oxígeno
- Soporte para suero
- Ruedas Ø 125 mm: 1 con freno direccional, 1 sin freno y 2 con freno
- Superficie disponible en varios colores
- Certificación CE

Nota: Para la limpieza y desinfección de la superficie, NO utilizar jabones o soluciones que contengan alcohol, cetonas, xileno, acetatos o disolventes. Para eliminar manchas, primero pase un paño húmedo de algodón suave, luego un paño mojado en agua y jabón líquido neutro, y finalmente limpie solo con agua y seque. NO UTILICE cepillos con cerdas o esponjas de fibra abrasiva o metálica, ya que pueden causar daños permanentes al tejido.

- **Altura en milímetros** 50.0000
- **Lunghezza in millimetri** 50.0000
- **Profundidad en milímetros** 50.0000
- **Tipología** Altura regulable

**HOLITY.COM**

**Camilla de pasillo h728\_10**



**HOLITY.COM**



**HOLITY.COM**




**HOLITY.COM**



**HOLITY.COM**



**HOLITY.COM**



**HOLITY.COM**

**Camilla de pasillo h728\_10**

- : 399 mm
- : 407 mm
- : 400 mm
- : Altezza regolabile